


# Technisches Datenblatt

## Wand- und Stielausleger AW 15 FT

### Artikelnummer: 6420656

**OBO**  
BETTERMANN

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.  
Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten

Artikelnummer	6420656
Typ	AW 15 11 FT
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	B110mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3282 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Wand- und Stiel ausleger AW 15 FT

Artikelnummer: 6420656




### Abmessungen

Länge	40 mm
Breite	110 mm
Breite	4 in
Höhe	50 mm
Höhe	1,97 in
Maß A	40 mm
Maß B	110 mm
Maß H	50 mm

### Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stiel ausleger
EPD-Artikel	ja
F in kN	1,5 kN
Funktionserhalt	ja
Lochdurchmesser	11 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

### Belastungen



Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 15

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

### Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stiel ausleger AW 15

Wandbefestigung		Maximale Belastung [kN]							
		Auslegerbreite [mm]							
Dübel Typ	Befestigungsart	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30		1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


# Technisches Datenblatt

## Wand- und Stielausleger AW 15 FT

Artikelnummer: 6420656



### Belastungswerte für AW 15 am Hängestiel



Stiel	Maximale Belastung F ges. in kN Auslegerlänge in mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5