



Sockelleistenkanal SL zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.

Mit aufrastbarem Oberteil und Unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage. Richtungsänderungen mit den Formteilen ausführen und Kanalenden mit den Endstücken verschließen. Geträtetank zur Montage von Strom- und Datentechnik.

Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1.

Unter- und Oberteil als Set verpackt im Karton. Die Kanalkupplungen müssen separat bestellt werden.



**PVC** Polyvinylchlorid

#### Stammdaten

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                    | 6132274                               |
| Typ                                              | SL 20110 rws                          |
| Bezeichnung 1                                    | Sockelleistenkanal                    |
| Bezeichnung 2                                    | SL Set 20x110 9010                    |
| Hersteller                                       | OBO                                   |
| Farbe                                            | reinweiß; RAL 9010                    |
| Werkstoff                                        | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                              | 2                                     |
| Mengeneinheit                                    | Meter                                 |
| Gewicht                                          | 70,1 kg                               |
| Gewichtseinheit                                  | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,5681 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Sockelleistenkanal SL 20110

Artikelnummer: 6132274



### Abmessungen



|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2 000 mm |
| Breite | 110 mm   |
| Höhe   | 20 mm    |

### Technische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände  | 2                    |
| Dekor                         | ohne                 |
| Dichtlippe Oberteil           | ohne                 |
| Halogenfrei                   | nein                 |
| Mit Teppichleiste             | nein                 |
| Montagelochung im Boden       | ja                   |
| Nutzquerschnitt               | 1350 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart                     | IP40                 |
| Schutzfolie                   | nein                 |
| Schutzgrad IK-Code            | IK06                 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C                |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C                |