

# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LK4 40060

### Artikelnummer: 6178014

**OBO**  
BETTERMANN



Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.



**PVC** Polyvinylchlorid

#### Stammdaten


Artikelnummer	6178014
Typ	LK4 40060
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Hersteller	OBO
Dimension	40x60x2000
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	57 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,3577 kg CO2e / 1 Meter

# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LK4 40060

### Artikelnummer: 6178014

**OBO**  
BETTERMANN

Abmessungen	
	
Länge	2.000 mm
Breite	60 mm
Höhe	40 mm

Technische Daten	
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	nein
Halogenfrei	nein
Kriechstromfest	ja
Mit Oberteil	ja
Nutzquerschnitt	22,34 cm <sup>2</sup>
Schlitzabstand	10 mm
Schlitzbreite	4 mm
Selbstverlöschend	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C