

Technisches Datenblatt

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Artikelnummer: 7099752



Schiffbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
Die Schiffbau-Kabelleiter ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.



Alu Aluminium
GB gebeizt

Stammdaten

Artikelnummer	7099752
Typ	SL 62 100 ALU
Bezeichnung 1	Kabelleiter Schiffbau
Bezeichnung 2	mit Trapez-Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	40x110x3000
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	gebeizt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	99,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	15,5977 kg CO ₂ / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7099752

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	100 mm
Höhe	40 mm
Maß B	110 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Befestigung der Sprosse	geschweißt
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	300 mm
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	5 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m	1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,2 kN/m

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SL62 ALU

