Technisches Datenblatt

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Artikelnummer: 7099780



Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
Die Schiffsbau-Kabelleiter inklusive Formteile ist auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Pulverbeschichtung nach RAL-Farben möglich.

Alu Aluminium

GB gebeizt

Stammdaten

Artikelnummer	7099780
Typ	SLZ 500 ALU
Bezeichnung 1	Kabelleiter Schiffbau
Bezeichnung 2	mit Z-Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	40x510x3000
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	gebeizt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	178,834 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	31,623 kg COe / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Artikelnummer: 7099780

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	500 mm
Höhe	40 mm
Maß B	510 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Befestigung der Sprosse	geschweißt
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	300 mm
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	5 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m	1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,2 kN/m



Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ ALU

1. Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
2. Stützweite in m
3. Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
4. Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite