

# Technisches Datenblatt

## Metallbandschellen breit

Artikelnummer: 7203115



Bandschelle aus Metall in glatter Ausführung mit Kugelverschluss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.

**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	7203115
Typ	MBS 150 A2
Bezeichnung 1	Bandschelle
Hersteller	OBO
Dimension	12x1500
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,67 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

Länge	1.500 mm
Breite	12 mm
Höhe	6,5 mm
Maß L	1.500 mm
Maß t	0,25 mm

# Technisches Datenblatt

## Metallbandschellen breit

Artikelnummer: 7203115



### Technische Daten

Ausführung	ohne Verzahnung
Bandverschluss	Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart	ohne
Beschriftungsfläche	ohne
Halogenfrei	ja
Lösbarer Verschluss	nein
Max. Bündeldurchmesser	220 mm
MIL-Zulassung	nein
Reflektierend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	70 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Transparent	nein
UL-Zulassung	nein
UV-beständig	ja
VG-Zulassung	nein