



PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum in Kartusche, inklusive 2 Mischrohren.

Zur Erstellung von Kabel- und Kombiabschottungen im Innenbereich; Verarbeitung der Koaxialkartusche 5:1 unbedingt mit Kartuschenpistolen FBS-PH oder FBS-PA.

In trockenen, frostfreien Räumen können die Kartuschen bei Temperaturen von +5°C bis +30°C bis zu 12 Monate verschlossen und stehend gelagert werden.

Die Verarbeitung von diisocyanathaltigen Produkten ist gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, geändert durch Verordnung (EU) 2020/1149 vom 4.8.2020, schulpflichtig. Die Schulungen können online durchgeführt werden. Hinweise dazu befinden sich in der Technischen Info unter Downloads am Produkt.



2-Komponenten PU-Brandschutzschaum

Stammdaten

Artikelnummer	7203800
Typ	FBS-S
Bezeichnung 1	Brandschutzschaum
Bezeichnung 2	in Kartusche
Hersteller	OBO
Dimension	380ml
Farbe	rostrot
Werkstoff	2-Komponenten PU-Brandschutzschaum
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	64,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Ausführung	Brandschutzschaum
Inhalt	380 ml
Lieferform	Kartusche