

# Technisches Datenblatt

## FireBox T100 mit Einstektdichtungen, Doppelklemmen

Artikelnummer: 7205746



Kabelabzweigkasten mit keramischen Doppelklemmen und weichen Einstektdichtungen. Ausreichender Verdrahtungsraum durch diagonal angeordnete Anschlussseinheit mit komplett vormontierten hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiterklemme. Befestigung an gut zugänglichen Außenlaschen. Zugelassen für Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Keramikklemmen wurden nach DIN EN 60998-2-1:2004 geprüft.

Inklusive 2 x Schraubankern MMSplus P 6x35.

E30    E60    E90    IP 66

PP    Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	7205746
Typ	T100ED 06-2A
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x67
Farbe	pastellorange; RAL 2003
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	49,21 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,6184 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## FireBox T100 mit Einstechdichtungen, Doppelklemmen

Artikelnummer: 7205746



### Abmessungen



Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	67 mm
Maß B	116 mm
Maß H	67 mm
Maß L	150 mm
Maß L1	162 mm
Maß L2	182 mm

### Technische Daten

Anreihbar	nein
Anzahl der Einführungen	10
Anzahl der Klemmen	5
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui	690 V
Bestückung	Klemme
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	nein
Einführungen	8 x M25
	2 x M32
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Form	rechteckig
Funktionserhalt	E 90
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	136x102x57 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Nennquerschnitt max.	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Nennspannung	660 V
Plombierbar	nein
Schlagfest	nein
Schutzart	IP66
Transparenter Deckel	nein
Witterungsbeständig	nein