


Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen FS

Artikelnummer: 6225998

OBO
BETTERMANN

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.



CE UK
CA

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 6225998 |
| Typ | LBD 90 600 R3 FS |
| Bezeichnung 1 | Deckel Bogen 90° |
| Bezeichnung 2 | mit Drehriegel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B600 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 705 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 33,7882 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen FS

Artikelnummer: 6225998

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



| | |
|-------------|---------|
| Breite | 600 mm |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Maß B | 600 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------|
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |