

# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder A2

Artikelnummer: 6227965



Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6227965
Typ	WRGV 160 A2
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x680
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	300,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	18,4105 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder A2

Artikelnummer: 6227965



### Abmessungen



Länge	680 mm
Breite	20 mm
Höhe	160 mm
Blechstärke	2,5 mm

### Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	160 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder