

# Technisches Datenblatt

## Höhenausgleich-Bausatz ASH 250-4 240

Artikelnummer: 7410134



Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD250-4 mit einer Bauhöhe von 160 bis 240 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7410134
Typ	ASH 250-4 240
Bezeichnung 1	Höhenausgleich-Bausatz
Bezeichnung 2	für UZD 250-4
Hersteller	OBO
Dimension	350x103x46
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Verpackungseinheit
Gewicht	91 kg
Gewichtseinheit	kg/100 VPE
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,767 kg CO2e / 4 Stück

# Technisches Datenblatt

## Höhenausgleich-Bausatz ASH 250-4 240

Artikelnummer: 7410134



### Abmessungen



Maß A	350 mm
Maß B	103 mm
Maß I	47,5 mm



### Technische Daten

Ausführung	quadratisch
Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkbar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Estrichhöhe max.	240 mm
Estrichhöhe min.	160 mm
für Rohrabschluss	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbödeneinbau	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Kanalbreite max.	250 mm
Kanalbreite min.	190 mm
Mindestestrichhöhe	160
Nivellierbereich max.	240 mm
Nivellierbereich min.	160 mm