


# Technisches Datenblatt

## Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Artikelnummer: 6248332



Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.  
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6248332
Typ	LKM A80080FS
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	80x80mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	75,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,2559 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6248332

### Abmessungen



Länge	200 mm
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Maß a	120 mm

### Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	80 x 80
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	80 mm
Kanaltiefe	80 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Selbstverlöschend	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm