

# Technisches Datenblatt

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80  
Typ GA-A70170  
Artikelnummer: 6279410



Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.  
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.



Alu Aluminium

## Stammdaten

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                       | 6279410                   |
| Typ                                 | GA-AA70170RW              |
| Bezeichnung 1                       | Außeneck                  |
| Bezeichnung 2                       | asymmetrisch              |
| Hersteller                          | OBO                       |
| Dimension                           | 70x170x300                |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010        |
| Werkstoff                           | Aluminium                 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                     |
| Gewicht                             | 202,2 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 26,5951 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt


Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80  
Typ GA-A70170  
Artikelnummer: 6279410



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 300 mm |
| Breite | 170 mm |
| Höhe   | 70 mm  |



## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Anzahl der Oberteile          | 1            |
| Ausführung                    | Unterteil    |
| für Kanalbreite               | 170 mm       |
| für Kanalhöhe                 | 70 mm        |
| Halogenfrei                   | ja           |
| Kabelhalteklammer             | nein         |
| Kanalverbinder                | nein         |
| Montageart der Oberteile      | innenliegend |
| Montagelochung im Boden       | nein         |
| Oberteilbreite                | 76,5 mm      |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | ja           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10         |
| Symmetrisch                   | nein         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C       |
| Winkelbereich min.            | 90 mm        |