

# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 90, asymmetrisch  
Artikelnummer: 6279500



Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.

Das Oberteil muss separat bestellt werden. Wir empfehlen den Einsatz der Kanalklammer.

Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).



Alu Aluminium

## Stammdaten


|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                       | 6279500                   |
| Typ                                 | GA-A90170RW               |
| Bezeichnung 1                       | Geräteeinbaukanal         |
| Bezeichnung 2                       | asymmetrisch              |
| Hersteller                          | OBO                       |
| Dimension                           | 90x170x2000               |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010        |
| Werkstoff                           | Aluminium                 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 2                         |
| Mengeneinheit                       | Meter                     |
| Gewicht                             | 284,5 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                  |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 36,7111 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 90, asymmetrisch  
Artikelnummer: 6279500



## Abmessungen



|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 170 mm   |
| Höhe   | 90 mm    |

## Technische Daten

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Oberteile             | 1                       |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1                       |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | durchlaufendes C-Profil |
| Bauform rechteckig               | ja                      |
| Bodenlochung                     | ohne Bodenlochung       |
| Halogenfrei                      | ja                      |
| Kabelhalteklammer                | nein                    |
| Kanalverbinder                   | nein                    |
| Montageart der Oberteile         | innenliegend            |
| Montagelochung im Boden          | nein                    |
| Nutzquerschnitt                  | 11756 mm <sup>2</sup>   |
| Oberteil mitgeliefert            | nein                    |
| Oberteilbreite                   | 76,5 mm                 |
| Schutzart                        | IP30                    |
| Schutzfolie                      | ja                      |
| Schutzgrad IK-Code               | IK10                    |
| Symmetrisch                      | nein                    |
| Temperatureinsatzbereich max.    | 60 °C                   |
| Temperatureinsatzbereich min.    | -25 °C                  |