

Technisches Datenblatt

Profilverbinder vertikal

Artikelnummer: 6288034

OBO
BETTERMANN



Profilverbinder vertikal mit Führungsschlitten zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen für die Zusammenstellung einer kompakten Gittereinheit. Die vertikalen Konvektionsgitter können ein bestimmtes Maß an der Kanalfrontseite herunter geführt werden, wobei zu Reinigungszwecken ein Spalt zum Boden freibleibt, oder durchgängig bis zum Boden geführt und dort mit dem Bodenhalter BVL befestigt werden. Diese Ausführung stellt eine Variante der Konvektorenabdeckung dar. Alternativ zu den Konvektionsgitterprofilen kann eine Verkleidung der Heizkonvektoren auch mit geschlossenen Stahlblechverkleidungen ausgeführt werden.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.

CE
UK
CA

PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	6288034
Typ	PVV N2 150
Bezeichnung 1	Profilverbinder
Bezeichnung 2	vertikal für Konsole BKN
Hersteller	OBO
Dimension	32x34x150
Farbe	transparent
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,978 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Profilverbinder vertikal

Artikelnummer: 6288034

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

	<table><tr><td>Länge</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>34 mm</td></tr><tr><td>Maß h</td><td>150 mm</td></tr></table>	Länge	150 mm	Breite	32 mm	Höhe	34 mm	Maß h	150 mm
Länge	150 mm								
Breite	32 mm								
Höhe	34 mm								
Maß h	150 mm								

Technische Daten

Anzahl Profile	6
Einbaulage	vertikal
Halogenfrei	ja