

# Technisches Datenblatt

## Profilverbinder vertikal

Artikelnummer: 6288052



Profilverbinder vertikal mit Führungsschlitten zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen für die Zusammenstellung einer kompakten Gittereinheit. Die vertikalen Konvektionsgitter können ein bestimmtes Maß an der Kanalfrontseite herunter geführt werden, wobei zu Reinigungszwecken ein Spalt zum Boden freibleibt, oder durchgängig bis zum Boden geführt und dort mit dem Bodenhalter BVL befestigt werden. Diese Ausführung stellt eine Variante der Konvektorenabdeckung dar. Alternativ zu den Konvektionsgitterprofilen kann eine Verkleidung der Heizkonvektoren auch mit geschlossenen Stahlblechverkleidungen ausgeführt werden.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.



CE  
UK  
CA

PP Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	6288052
Typ	PVV N2 625
Bezeichnung 1	Profilverbinder
Bezeichnung 2	vertikal für Konsole BKN
Hersteller	OBO
Dimension	32x34x625
Farbe	transparent
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	37,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1733 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Profilverbinder vertikal

Artikelnummer: 6288052

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

	Länge	625 mm
	Breite	32 mm
	Höhe	34 mm
	Maß h	625 mm

### Technische Daten

Anzahl Profile	25
Einbaulage	vertikal
Halogenfrei	ja