

Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISS70110



Artikelnummer: 6288943



ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.

Set bestehend aus:

1 einzügige Säule mit Spannbefestigung

Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm

1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung

1 Oberteil Aluminium

Länge: 3000 mm

Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW70 (6279711) sowie die Montage einer Oberteilklammer Typ KL80A (6288640) möglich.

Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.



Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 6288943 |
| Typ | ISS70110EL |
| Bezeichnung 1 | Installationssäule |
| Bezeichnung 2 | Boden/Decke |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 3000x110x70 |
| Farbe | aluminium |
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | eloxiert |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 750 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 98,2663 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISS70110

Artikelnummer: 6288943

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



| | |
|--------|----------|
| Länge | 3.000 mm |
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 70 mm |

Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISS70110

Artikelnummer: 6288943



Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |
| Anzahl der Züge | 1 St. |
| Ausführung | einseitig |
| Befestigungsart | spannen |
| Bodenmontage | ja |
| Deckenmontage | ja |
| Durchgehendes Profil | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Höhenausgleich max. | 480 mm |
| Höhenausgleich min. | 315 mm |
| Kabeleinführung | oben/unten |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Ortsveränderlich | nein |
| Säulenform | rechteckig |
| Säulenhöhe max. | 3480 mm |
| Säulenhöhe min. | 3315 mm |
| Verstellbar | ja |
| Vorverdrahtet | nein |