Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde, eckige Ausführung, steingrau
Artikelnummer: 2012820



Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

650° HALOGEN FREE CE UKCA IP 31 Pg

PE Polyethylen


Stammdaten


Artikelnummer	2012820
Typ	106 FL 21 9 22
Bezeichnung 1	Flachkabelverschraubung
Hersteller	OBO
Dimension	PG21
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,996 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0844 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde, eckige Ausführung, steingrau
Artikelnummer: 2012820

Abmessungen





Maß A	30 mm
Maß B	56 mm
Maß D	35 mm
Maß G	PG21 mm
Maß L	52 mm
Maß L1	12 mm
Maß L2	40 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Flachkabel/Breite max.	22 mm
Flachkabel/Breite min.	19 mm
Flachkabel/Stärke max.	9 mm
Flachkabel/Stärke min.	7 mm
Flachkabelverschraubung	ja
für Ex-Zone	ohne
Gewinde	Pg 21
Gewindeart	PG
Glasfaserverstärkt	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Schutzart	IP31
Zugentlastungsmöglichkeit	nein