

# Technisches Datenblatt

## Spannklaue, leicht TKS A2

Artikelnummer: 6355836

**OBO**  
BETTERMANN



Spannklaue mit Sechskantmutter für die direkte Befestigung von Konstruktionen an Stahlträgern.  
Der Spannbereich der Spannklaue ist auf die max. Befestigungsdicke 36 mm begrenzt.

CE

A2 Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	6355836
Typ	TKS-L36 M12 A2
Bezeichnung 1	Spannklaue leicht
Hersteller	OBO
Dimension	M12x80
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	36 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Spannklaue, leicht TKS A2

Artikelnummer: 6355836

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Höhe | 36 mm

### Technische Daten

F in kN	10 kN
Geeignet für Flanschstärke max.	36 mm
Geeignet für Flanschstärke min.	16 mm
Gewinde metrisch	12
Schraube	M12 x 80