

Technisches Datenblatt

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FS

Artikelnummer: 6366066

OBO
BETTERMANN



TP-Ausleger mit Klemmlaschen zur schraubenlosen Gitterrinnenbefestigung.
Wird der Ausleger direkt an der Wand befestigt oder werden die Profile gegenüber geschrägt, so ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.
Auf dem TP-Ausleger können Gitterrinnen mit der Maschenweite 50 x 100 mm z. B. Typ GRL, GR und GRM schraubenlos befestigt werden.



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	6366066
Typ	TPSAG 345 FS
Bezeichnung 1	TP Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B345mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	58,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,4011 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FS

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6366066

Abmessungen




Länge	345 mm
Breite	60 mm
Höhe	120 mm
Maß B	60 mm
Maß H	120 mm
Maß L	345 mm
Maß W	250 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	0,55 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	300 mm
für Breite min.	300
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Belastungen



Belastungsdiagramm Ausleger Typ TPSAG

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m

Belastungskennwerte Dübel für TP-Ausleger

Wandbefestigung

Dübel Typ	Maximale Belastung [kN]		Auslegerbreite [mm]	
	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Tragfähigkeit der Ausleger (Diagramm) und die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!