
Technisches Datenblatt

Erweiterungs-Zwischenstutzen, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2031451



Erweiterung mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.

HALOGEN FREE M

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	2031451
Typ	107 E M 16-20 PA
Bezeichnung 1	Erweiterung
Bezeichnung 2	M - M
Hersteller	OBO
Dimension	M16-M20
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,38 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0176 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Erweiterungs-Zwischenstutzen, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2031451

Abmessungen



Maß D	11 mm
Maß E	26,5 mm
Maß G1	16
Maß G2	20
Maß L	20,5 mm
Maß L1	8 mm
Maß L2	5 mm
Maß L3	10,5 mm

Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	metrisch
Gewindeart Innengwinde	metrisch
Gewindemaß metrisch Außen	16
Gewindemaß metrisch Innen	20
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	24
Vernickelt	nein