
# Technisches Datenblatt

## Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

## Artikelnummer: 2030024



Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.


HALOGEN FREE M

PE Polyethylen

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2030024 |
| Typ | 107 F M40 PE |
| Bezeichnung 1 | Anschlussgewindedichtring |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M40 |
| Werkstoff | Polyethylen |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0052 kg CO2e / 1 Stück |

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß D1 | 49,1 mm |
| Maß D2 | 40 mm |
| Maß t | 1,7 mm |

# Technisches Datenblatt

## Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch

## Artikelnummer: 2030024

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | Flachdichtring |
| Geeignet für Gewindemaß metrisch | 40 |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| ROHS Konform | ja |