
Technisches Datenblatt

Reduktion, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2030802



Reduktion mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430 für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	2030802
Typ	107 R PG29-21 PA
Bezeichnung 1	Reduktion
Hersteller	OBO
Dimension	PG29-PG21
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0515 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Reduktion, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2030802

Abmessungen





Maß D	21,5 mm
Maß E	40 mm
Maß L1	11 mm
Maß L2	6 mm
Maß L3	13,5 mm

Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	PG
Gewindeart Innengwinde	PG
Gewindelänge	11 mm
Gewindemaß PG Außen	29
Gewindemaß PG Innen	21
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	39
Vernickelt	nein