Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung, vernickelt
Artikelnummer: 2046296



Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube. Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54 Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320). * Preise laut DEL-Notierung.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 Messing

N vernickelt


Stammdaten

Artikelnummer	2046296
Typ	159 MS PG29
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit Außensechskant
Hersteller	OBO
Dimension	PG29
Werkstoff	Messing
Oberfläche Oberflächennorm	vernickelt
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,97 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3745 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung, vernickelt
Artikelnummer: 2046296

Abmessungen



Maß E	46,5 mm
Maß L	34 mm
Maß L max.	34 mm
Maß L1	8 mm
Maß L2	16,5 mm
Maß L3	13,8 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	26 mm
Dichtbereich D min.	24 mm
explosionsgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone	ohne
Gewinde	Pg 29
Gewindeart	PG
Gewindelänge	8 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
ROHS Konform	exempt
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	40
Schlüsselweite 1	40 mm
Schlüsselweite 2	42 mm
Schutzart	IP54
Zugentlastungsmöglichkeit	ja