# Technisches Datenblatt

## Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring, vernickelt
## Artikelnummer: 2082527



Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 Messing

N vernickelt


## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2082527 |
| Typ | 162 MS PG13.5 |
| Bezeichnung 1 | Kabelverschraubung |
| Bezeichnung 2 | mit Einschnittring |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | PG13,5 |
| Werkstoff | Messing |
| Oberfläche<br>Oberflächennorm | vernickelt |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,63 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0991 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring, vernickelt
## Artikelnummer: 2082527

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß E | 24,4 mm |
| Maß L | 18 mm |
| Maß L max. | 18 mm |
| Maß L1 | 6,5 mm |
| Maß L2 | 12,5 mm |
| Maß L3 | 3 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art der Dichtung | ausschneidbarer Dichtring |
| Biegeschutz | nein |
| Dichtbereich D max. | 13,5 mm |
| Dichtbereich D min. | 7,5 mm |
| explosionsgeschützt | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewinde | Pg 13,5 |
| Gewindeart | PG |
| Gewindelänge | 6,5 mm |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| ROHS Konform | exempt |
| Schlagfest | nein |
| Schlüsselweite 1 | 22 mm |
| Schlüsselweite 2 | 20 mm |
| Schutzart | IP54 |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |