
Technisches Datenblatt

Reduktion, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2089041



Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung. * Preise laut DEL-Notierung.

CE Pg

CuZn 37 Messing

N vernickelt

Stammdaten


Artikelnummer	2089041
Typ	167 R MS PG11-7
Bezeichnung 1	Reduktion
Hersteller	OBO
Dimension	PG11-PG7
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,03 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0268 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Reduktion, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2089041

Abmessungen





Maß D	20 mm
Maß L1	6 mm
Maß L2	2,5 mm

Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	PG
Gewindeart Innengwinde	PG
Gewindelänge	6 mm
Gewindemaß PG Außen	11
Gewindemaß PG Innen	7
ROHS Konform	exempt
Vernickelt	ja