
# Technisches Datenblatt

## Reduktion, PG-Gewinde

## Artikelnummer: 2089270



Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung. * Preise laut DEL-Notierung.

CE Pg

CuZn 37 Messing

N vernickelt

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2089270 |
| Typ | 167 R MS PG21-16 |
| Bezeichnung 1 | Reduktion |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | PG21-PG16 |
| Werkstoff | Messing |
| Oberfläche | vernickelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,964 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0495 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Reduktion, PG-Gewinde

## Artikelnummer: 2089270

### Abmessungen



| | |
|---|---|
| Maß D | 30 mm |
| Maß L1 | 7 mm |
| Maß L2 | 3 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| explosionsgeschützt | nein |
| Gewindeart Außengewinde | PG |
| Gewindeart Innengwinde | PG |
| Gewindelänge | 7 mm |
| Gewindemaß PG Außen | 21 |
| Gewindemaß PG Innen | 16 |
| ROHS Konform | exempt |
| Vernickelt | ja |