# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT

## Artikelnummer: 1175343



Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.

HALOGEN FREE | CE | U | 18 | 22

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1175343 |
| Typ | 2056U 34 FT |
| Bezeichnung 1 | Bügelschelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 28-34mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1237 kg COe / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT

## Artikelnummer: 1175343

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß A | 20 mm |
| Maß B | 39 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M8 |
| Maß H | 67 mm |
| Maß L | 37,5 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß x | 5,5 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| für 1 Kabel H | 67 mm |
| für 1 Kabel L | 37,5 |
| für 2 Kabel H | 103 mm |
| für 2 Kabel L | 44,5 mm |
| für 3 Kabel H | 139 mm |
| für 3 Kabel L | 44,5 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 32 mm |
| für Rohrdurchmesser min. | 32 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Montageart | Profilschiene |
| ROHS Konform | ja |
| Schlagfest | nein |
| Spannbereich D max. | 34 mm |
| Spannbereich D min. | 28 mm |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |