Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT

Artikelnummer: 1160826



Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!

HALOGEN FREE | CE | H | 16-17

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1160826
Typ	2056 82 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	76-82mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4103 kg COe / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT

Artikelnummer: 1160826

Abmessungen



Maß A	25 mm
Maß B	88 mm
Maß C	40 mm
Maß G	M8
Maß H	121 mm
Maß L	45,5 mm
Maß t	2,5 mm
Maß x	6,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	16 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	5 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Profilschiene
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	82 mm
Spannbereich D min.	76 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen