

Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügig, Kanalhöhe 58 mm

Artikelnummer: 7400283

OBO
BETTERMANN



Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Maximale Belastbarkeit bis 1,5 kN. Nur mit der UZD250-4/350-4 kompatibel. Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400283
Typ	S3 25058-2
Bezeichnung 1	Unterflurkanal, 2-teilig
Bezeichnung 2	3-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	2000x250x58
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	478,987 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	10,6086 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügig, Kanalhöhe 58 mm

Artikelnummer: 7400283

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	250 mm
Höhe	58 mm
Maß a	90 mm
Maß b	70 mm
Maß h	58 mm

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	ja
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	nein
Kanalbreite min.	250 mm
Kanalhöhe min.	58 mm
Nutzquerschnitt	13224 mm ²
Oberteil abnehmbar	ja
Querschnitt Zug a	4670 mm ²
Querschnitt Zug b	3884 mm ²
Vertikale Last, große Fläche	bis 1.500 N