
Technisches Datenblatt

Zylinderkopfschraube G

Artikelnummer: 3153207



Zylinderkopfschraube nach ISO 1207 mit metrischem Gewinde. Antrieb Schlitz M6x20mm

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	3153207
Typ	341 M6x20 G
Bezeichnung 1	Zylinderkopfschraube
Bezeichnung 2	Antrieb Schlitz
Hersteller	OBO
Dimension	M6x20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,569 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,011 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Zylinderkopfschraube G

Artikelnummer: 3153207

Abmessungen



Abmessung	M6 x 20
Länge	20 mm

Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Kopfform	Zylinderkopf
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
ROHS Konform	ja
Schraubsystem	Schraubschlitz
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein