
# Technisches Datenblatt

## Nippel 89, reinweiß

## Artikelnummer: 2012103



Geschlossener Einführungsnippel mit Durchstoßmembrane für Kabeldurchmesser 7-13 mm. Ideal zur einfachen Kabel und Leitungseinführung in Gehäusen oder durch dünnwandige Bleche.
Erforderlicher Bohrungsdurchmesser 18,5-19 mm, Wandstärke max. 1,8mm.

HALOGEN FREE CE IP 54

TPE Thermoplastisches Elastomer

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2012103 |
| Typ | 89 RW |
| Bezeichnung 1 | Nippel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | Ø7-13mm |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Thermoplastisches Elastomer |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,113 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0077 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Nippel 89, reinweiß

## Artikelnummer: 2012103

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß t | 1,8 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | geschlossen |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| für Durchmesser max. | 13 mm |
| für Durchmesser min. | 7 mm |
| für Wandstärke max. | 1,8 mm |
| für Wandstärke min. | 1,8 mm |
| Größe | PG 11 |
| Halogenfrei | ja |
| Nenngröße PG | 11 |
| ROHS Konform | ja |