Technisches Datenblatt

Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Durchstoß-membran
Artikelnummer: 2032378



Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen. Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen.

HALOGEN FREE CE IP 54 M

PE Polyethylen

Stammdaten


Artikelnummer	2032378
Typ	90 M12 GE
Bezeichnung 1	Einschraubnippel
Bezeichnung 2	geschlossene Ausführung
Hersteller	OBO
Dimension	M12
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,17 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0022 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Durchstoß-membran

Artikelnummer: 2032378

Abmessungen



Maß D	3,5 mm
Maß E	17 mm
Maß L1	8 mm
Maß L2	6 mm

Technische Daten

Gewindelänge	8 mm
Größe	M12
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	13
Schutzart	IP54