Technisches Datenblatt

Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Artikelnummer: 2032031



Mit offener Kabeleinführung.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit offener Kabeleinführung.

HALOGEN FREE CE IP 54 M

PE Polyethylen

Stammdaten


Artikelnummer	2032031
Typ	90 M40 OF
Bezeichnung 1	Einschraubnippel
Bezeichnung 2	offene Ausführung
Hersteller	OBO
Dimension	M40
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,875 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0347 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Artikelnummer: 2032031

Abmessungen



Maß D	22 mm
Maß E	48 mm
Maß L1	16 mm
Maß L2	8 mm

Technische Daten

Gewindelänge	16 mm
Größe	M40
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	44
Schutzart	IP54