

Technisches Datenblatt

Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1112759



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | 1112759 |
| Typ | AMS3518P2000FT |
| Bezeichnung 1 | Profilschiene |
| Bezeichnung 2 | langgelocht, Schlitzweite 16,5 mm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2000x35x18 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 122 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1112759



Abmessungen



| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Maß L | 2.000 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------------|
| Abbrechbar | nein |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm |
| Bund | 20 m |
| Funktionserhalt | nein |
| Materialstärke | 2 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Mit Zahnung | nein |
| Profilform | C-Profil |
| Schlitzweite | 16,5 mm |
| Statischer Wert A | 1,31 cm ² |
| Statischer Wert Iy | 0,54 cm |
| Statischer Wert Iz | 2,31 cm |
| Statischer Wert Wy | 0,52 cm ² |
| Statischer Wert Wz | 1,32 cm ² |