
# Technisches Datenblatt

## Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht

## Artikelnummer: 1118153



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

CE 16,5 H E30 E90

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1118153 |
| Typ | AML3518UP6000FT |
| Bezeichnung 1 | Profilschiene |
| Bezeichnung 2 | ungelocht, Schlitzweite 16,5mm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 6000x35x18 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 6 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 94,84 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,9999 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisches Datenblatt

## Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht

## Artikelnummer: 1118153

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 6.000 mm |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Maß L | 6.000 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abbrechbar | nein |
| Art der Lochung | ohne |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Bund | 6 m |
| Funktionserhalt | nein |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Mit Lochung | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Profilform | C-Profil |
| ROHS Konform | ja |
| Schlitzweite | 16,5 mm |
| Statischer Wert A | 1,14 cm² |
| Statischer Wert Iy | 0,49 cm⁴ |
| Statischer Wert Iz | 0,85 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,44 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 1,05 cm³ |