

# Technisches Datenblatt

## Trennwand halogenfrei für Kanalhöhe 40 mm

Artikelnummer: 6175500



Trennwand zur Unterteilung der WDKH-Kanäle der Kanalhöhe 40 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.  
Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.




Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Artikelnummer	6175500
Typ	WDKH-TW40LGR
Bezeichnung 1	Trennwand
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	15x28x2000
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	13,35 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

### Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	12,6 mm
Höhe	28,5 mm
Maß a (mm)	2.000 mm

# Technisches Datenblatt

Trennwand halogenfrei für Kanalhöhe 40 mm

Artikelnummer: 6175500



## Technische Daten

Ausführung	Einzel
Befestigungsart	aufrastbar
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK07
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C