

Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 60, 6 m VSF

Art.-Nr. 6207531

OBO
BETTERMANN




E30 E90 E60

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6207531
Typ	LG 60 VSF FT
Bezeichnung 1	Kabelleiter Funktionserhalt
Bezeichnung 2	Sprossenabstand 150mm
Dimension	60x400x6000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	6 m
Gewicht	425,17 kg/100 m

Technische Daten



Länge	6.000,00 mm
Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	400,00 mm
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	Profil (offen)
Befestigung der Sprosse	blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Holmstärke	1,50 mm
Nutzquerschnitt	19.800,00 mm ²
Nutzquerschnitt	198,00 cm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprossenabstand	150,00 mm
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>