Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Vertikalbogen, steigend FS

Artikelnummer: 7130805



Deckel für alle steigenden Vertikalbögen.
Die Befestigung wird durch die Überlappung der Kabelrinnendeckel gewährleistet. Zusätzlich kann der Deckel mit Deckelklammern befestigt werden.

CE UK CA

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7130805
Typ	DBV 100 S FS
Bezeichnung 1	Deckel für Vertikalbogen 90°
Bezeichnung 2	steigend
Hersteller	OBO
Dimension	B100mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6083 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Vertikalbogen, steigend FS

Artikelnummer: 7130805

Abmessungen



Breite	100 mm
Breite	4 in
Blechstärke	0,03 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	100 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Deckelklammer
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	vertikal steigend
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein