Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32, steingrau

Artikelnummer: 2013020



Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

650° HALOGEN FREE CE IP 31 M

PE Polyethylen

Stammdaten


Artikelnummer	2013020
Typ	106 FL M32 10 31
Bezeichnung 1	Flachkabelverschraubung
Hersteller	OBO
Dimension	M32
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	15
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1081 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32, steingrau

Artikelnummer: 2013020

Abmessungen





Maß A	30 mm
Maß B	56 mm
Maß D	46 mm
Maß G	M32 mm
Maß L	59 mm
Maß L1	13 mm
Maß L2	46 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	ja
explosionsgeschützt	nein
Flachkabel/Breite max.	31,5 mm
Flachkabel/Breite min.	28,5 mm
Flachkabel/Stärke max.	10,5 mm
Flachkabel/Stärke min.	8,5 mm
Flachkabelverschraubung	ja
für Ex-Zone	ohne
Gewinde	M32
Gewindeart	metrisch
Glasfaserverstärkt	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Schutzart	IP31
Zugentlastungsmöglichkeit	nein