
Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Artikelnummer: 2036169



Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR.
PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polystyrol (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.
) verwenden. Artikel aus Polyamid ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen verwenden.
schlagfest

HALOGEN FREE | CE | IP 54 | IP 65 | Pg

PS Polystyrol

Stammdaten


Artikelnummer	2036169
Typ	106 PG16
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Hersteller	OBO
Dimension	PG16
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,003 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0431 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Artikelnummer: 2036169

Abmessungen



Länge	30 mm
Breite	30 mm
Höhe	39 mm
Maß D1	14 mm
Maß D2	30 mm
Maß D3	16 mm
Maß D4	8 mm
Maß G	Pg16 mm
Maß L max.	30 mm
Maß L1	10 mm
Maß L2	16,5 mm
Maß L3	6 mm
Maß L4	12 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	14 mm
Dichtbereich D min.	10 mm
explosionsgeschützt	nein
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 16
Gewindeart	PG
Gewindelänge	10 mm
Gewindenenngröße	16
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Schlüsselweite 1	27 mm
Schlüsselweite 2	23 mm
Schutzart	IP65
Teilbare Verschraubung	nein
Zugentlastungsmöglichkeit	nein