
Technisches Datenblatt

Adapter PG-M

Artikelnummer: 2031468



Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung. Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.

HALOGEN FREE CE M Pg

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	2031468
Typ	107 ADA PG13-M20
Bezeichnung 1	Adapter
Bezeichnung 2	PG - M
Hersteller	OBO
Dimension	PG13,5-M20
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,416 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0229 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Adapter PG-M

Artikelnummer: 2031468

Abmessungen



Maß D	15,2 mm
Maß E	26,7 mm
Maß L	21,3 mm
Maß L1	9,1 mm
Maß L2	5 mm
Maß L3	10 mm

Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	PG
Gewindeart Innengwinde	metrisch
Gewindemaß metrisch Innen	20
Gewindemaß PG Außen	13,5
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	24
Vernickelt	nein