Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Vertikalbogen, fallend DD

Artikelnummer: 7131648



Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 60.
Die Befestigung wird durch die Überlappung der Kabelrinnendeckel gewährleistet. Zusätzlich kann der Deckel mit Deckelklammern befestigt werden.

CE

St	Stahl
DD	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten


Artikelnummer	7131648
Typ	DBV 60 500 F DD
Bezeichnung 1	Deckel für Vertikalbogen 90°
Bezeichnung 2	fallend
Hersteller	OBO
Dimension	B500mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	198,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,3012 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Vertikalbogen, fallend DD

Artikelnummer: 7131648

Abmessungen



Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	60 mm
Blechstärke	0,03 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	500 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	vertikal fallend
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein