
Technisches Datenblatt

Adapter PG-M

Artikelnummer: 2031466



Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung. Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.

HALOGEN FREE CE M Pg

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	2031466
Typ	107 ADA PG9-M12
Bezeichnung 1	Adapter
Bezeichnung 2	PG - M
Hersteller	OBO
Dimension	PG9-M12
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,37 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0198 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Adapter PG-M

Artikelnummer: 2031466

Abmessungen



Maß D	10,5 mm
Maß E	21 mm
Maß L	20 mm
Maß L1	7,9 mm
Maß L2	5 mm
Maß L3	10 mm

Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	PG
Gewindeart Innengwinde	metrisch
Gewindemaß metrisch Innen	12
Gewindemaß PG Außen	9
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	19
Vernickelt	nein