
Technisches Datenblatt

Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2029944



Winkelstutzen mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430.
Der Winkelstutzen kann mit 2 Druckringen 107/D aus Stahl, einem Dichtring 107/A oder 107/B und einer Druckschraube 107/E zu einer Winkelverschraubung komplettiert werden.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.
) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.

HALOGEN FREE Pg

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	2029944
Typ	107 W PG16 PA
Bezeichnung 1	Winkelstutzen
Hersteller	OBO
Dimension	PG16
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,95 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0455 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Winkelstutzen 90°, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2029944

Abmessungen



Maß A	24 mm
Maß B	15 mm
Maß D1	27,5 mm
Maß D2	18,5 mm
Maß L1	11,5 mm
Maß L2	11 mm
Maß L3	27 mm

Technische Daten

Bauform	mit Gewinde
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Gewinde	Pg 16
Gewindemaß PG Außen	16
Gewindemaß PG Innen	16
ROHS Konform	ja
Temperatureinsatzbereich max.	65 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C