Technisches Datenblatt

Kabelverbindungsmuffe

Artikelnummer: 2022060



Schutzart IP54, Nennspannung 660 V. Verbindungsmuffen sind gemäß VDE nur für ortsfeste Verlegungen bestimmt!
117/2,5 VDE / PG 16: Nennquerschnitt 2,5 mm², mit 5poligem Klemmeinsatz 2,5 mm² und Kabeleinführungen mit Zugentlastung für Kabeldurchmesser 9-14 mm.
117/6 VDE / PG 21: Nennquerschnitt 6 mm²,mit 5poligem Klemmeinsatz 6 mm² und Kabeleinführungen mit Zugentlastung für Kabeldurchmesser 12-18 mm.

117/6 VDE: Nennquerschnitt mm²,mit 5poligem Klemmeinsatz 6 mm² und Kabeleinführungen mit Zugentlastung Pg 21 für Kabeldurchmesser 12-18 mm 5poligem Klemmeinsatz 6 mm²

HALOGEN FREE | IP 54 | 2,5 mm² | 6 mm² | Pg | 660 V | 5

PS Polystyrol

Stammdaten


Artikelnummer	2022060
Typ	117 5x6
Bezeichnung 1	Kabelverbindungsmuffe
Hersteller	OBO
Dimension	6mm2
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,306 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2342 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kabelverbindungsmuffe

Artikelnummer: 2022060

Abmessungen



Maß D	33,5 mm
Maß L	82 mm

Technische Daten

Einführungen	Pg 21
Halogenfrei	ja
Nennspannung	660 V
ROHS Konform	ja
Schlagfest	ja
Schutzart	IP54