Technisches Datenblatt

Adapter Erweiterung M - PG

Artikelnummer: 2088304

Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.



CE M Pg

CuZn 37 Messing

N vernickelt

Stammdaten


Artikelnummer	2088304
Typ	165 ADA M25-PG16
Bezeichnung 1	Adapter
Bezeichnung 2	M - PG
Hersteller	OBO
Dimension	M25-PG16
Werkstoff	Messing
Oberfläche Oberflächennorm	vernickelt
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,54 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0735 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Adapter Erweiterung M - PG

Artikelnummer: 2088304

Abmessungen



Maß D	18,3 mm
Maß E	30 mm
Maß L	20,5 mm
Maß L1	7 mm
Maß L3	12,5 mm
Maß L4	3,5 mm

Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	metrisch
Gewindeart Innengwinde	PG
Gewindemaß metrisch Außen	25
Gewindemaß PG Innen	16
ROHS Konform	exempt
Schlüsselweite	27
Vernickelt	ja