Technisches Datenblatt

Adapter Erweiterung PG - M

Artikelnummer: 2088299



Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine größere metrische Gewindebohrung.

CE M Pg

CuZn 37 Messing

N vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	2088299
Typ	165 ADA PG36-M50
Bezeichnung 1	Adapter
Bezeichnung 2	PG - M
Hersteller	OBO
Dimension	PG36-M50
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2559 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Adapter Erweiterung PG - M

Artikelnummer: 2088299

Abmessungen

Maß D	42 mm
Maß E	60 mm
Maß L	23 mm
Maß L1	9 mm
Maß L3	11 mm
Maß L4	6 mm



Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	PG
Gewindeart Innengwinde	metrisch
Gewindemaß metrisch Innen	50
Gewindemaß PG Außen	36
ROHS Konform	exempt
Schlüsselweite	55
Vernickelt	ja