


# Technisches Datenblatt

## Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Art.-Nr. 6120504

**OBO**  
BETTERMANN



**PC** Polycarbonat


Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsstellen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

### Stammdaten

Art.-Nr.	6120504
Typ	STD-D3C R0R3
Bezeichnung 1	Steckdose 33°, 3-fach
Bezeichnung 2	Schutzkontakt, Connect 45
Dimension	250V, 10/16A
Farbe	reinorange
RAL-Nummer	2004
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	11,50 kg/100 St.

### Technische Daten



Breite	135,00 mm
Höhe	45,00 mm
Tiefe	40,00 mm
Abdeckung	Zentralplatte
Abschließbar	<input type="checkbox"/>
Anschlussart	Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Ausführung	3-fach 33°
Ausführung	Steckdose 33°, 3-fach, Schutzkontakt, Connect 45
Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung Steckdosen/Schalter	SCHUKO
Ausführung	SCHUKO
Anzahl Pole	2
Anzahl der Einheiten	3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	3
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Auswurfmechanismus	<input type="checkbox"/>
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	<input type="checkbox"/>
Betriebstemperatur	-5,00 - 40,00 °C
Fehlerstromschutz	<input type="checkbox"/>
für erschwerte Bedingung (nach VDE)	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Isolierte Einbau	<input type="checkbox"/>
erhöhter Berührungsschutz	<input checked="" type="checkbox"/>

# Technisches Datenblatt

## Steckdose 33°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Art.-Nr. 6120504



### Technische Daten

Klappdeckel	<input type="checkbox"/>
Kodierung	nein
Kontroll-Licht	<input type="checkbox"/>
Mit Ein-/Ausschalter	<input type="checkbox"/>
Mit Feinsicherung	<input type="checkbox"/>
Mit Funktionsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Mit Orientierungsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	16,00 A
Schutzart	sonstige
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen-Ausführung	Schutzkontakt
Steckdosen-Winkel	33°
Transparent	<input type="checkbox"/>
Überspannungsschutz	<input type="checkbox"/>
Verdrehter Zentraleinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>