Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, A2

Artikelnummer: 1159542



Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle und Schraube aus Edelstahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

HALOGEN FREE CE H 16-17

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	1159542
Typ	2056 28 A2
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	22-28mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3865 kg COe / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, A2

Artikelnummer: 1159542

Abmessungen



Maß A	23 mm
Maß B	33 mm
Maß C	34 mm
Maß G	M6
Maß H	58 mm
Maß L	34 mm
Maß t	2 mm
Maß x	5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	16 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Profilschiene
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	28 mm
Spannbereich D min.	22 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	rostfreier Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen